

**STARCKE®****Schleifpapier-Set 50-teilig ungelocht, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	557571 120
GTIN	4002748356230
Artikelklasse	56Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Flexibles, latexhaltiges B- bzw. C-Papier mit Korund bestreut (542B7 / 542C7). **Rückseite mit Kletthaftung** für schnellen Blattwechsel und höhere Reißfestigkeit.

**Vorteil:**

Holz- und Lackschliff

- **Ausgezeichnete Kornhaftung – lange Standzeit, keine Oberflächenbeschädigung durch frühzeitigen Kornausbruch.**
- **Staubabweisende Zusätze verhindern das Anhaften von Schleifstaub.**
- **Hochwertiges Korundkorn für maximale Schleifleistung bis zum Schluss.**

**Verwendung:**

Für den Handeinsatz mit Handschleifklotz Nr. 557550 Gr.140.

Schleifen von Grundierungen, Füllern, Decklacken sowie Entgraten und Anrauen von Kunststoffbauteilen und zur allgemeinen Holzbearbeitung.

**Technische Beschreibung**

Körnung	120
Feinheitsgrad	mittel
Breite	67 mm
Länge	140 mm
Produktart	Klett-Schleifpapier

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Ergonomischer Handschleifklotz Länge 140 mm	557550 140
Kombi-Handschleifklotz hart / weich Länge 140 mm	557555 140