

## Gewinde-Grenzlehrdorn MultiCheck, Gewinde: M10



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 486510 M10    |
| GTIN          | 2050001060815 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ähnlich Nr. 486000 bzw. 486100.

Robuster, griffiger Stahlkörper mit skaliertem Aluminium-Schiebehülse zur Messung und direkten Ablesung der **Gewindetiefe bis 4xD**.

#### Vorteil:

Prüfung der Gewindelehnhaltigkeit und der Gewindetiefe in einem Arbeitsgang. Zeitersparnis für einen Prüfzyklus bis zu 50 %. Einfacher Austausch abgenutzter Lehdorne (Montagesatz auf Anfrage).

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Hinweis:

MultiCheck für Regel- und Feingewinde mit Nonius (bis Ablesung 0,1mm) oder mit Digitalanzeige (bis Ablesung 0.01mm) inklusive Datenausgang **auf Anfrage** (siehe Nr. 486511 – 486516).

### Technische Beschreibung

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gewinde         | M10    |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Ablesung     | 0,5 mm                 |
| Norm         | DIN 13                 |
| Gewindeart   | M                      |
| Lehrenart    | Ausschusslehre         |
| Lehrenart    | Gutlehre               |
| Kalibrierung | Preis auf Anfrage      |
| Produktart   | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |

### Dienstleistungen

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibrierung Gewindelehrdorn mit Tiefenmessgerät<br>maximaler Ø 60 mm | 028650 60 |
|---|-----------|