

## Gewinde-Grenzlehrdorn MultiCheck, Gewinde: M12



### Bestelldaten

Bestellnummer	486510 M12
GTIN	2050001060822
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ähnlich Nr. 486000 bzw. 486100.

Robuster, griffiger Stahlkörper mit skaliertem Aluminium-Schiebehülse zur Messung und direkten Ablesung der **Gewindetiefe bis 4xD**.

#### Vorteil:

Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und der Gewindetiefe in einem Arbeitsgang. Zeitersparnis für einen Prüfzyklus bis zu 50 %. Einfacher Austausch abgenutzter Lehrdorne (Montagesatz auf Anfrage).

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Hinweis:

MultiCheck für Regel- und Feingewinde mit Nonius (bis Ablesung 0,1mm) oder mit Digitalanzeige (bis Ablesung 0.01mm) inklusive Datenausgang **auf Anfrage** (siehe Nr. 486511 – 486516).

### Technische Beschreibung

Gewinde	M12
Gewindesteigung	1,75 mm

Ablesung	0,5 mm
Norm	DIN 13
Gewindeart	M
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

### Dienstleistungen

Kalibrierung Gewindelehrdorn mit Tiefenmessgerät maximaler Ø 60 mm	028650 60
---	-----------