

**Garant**

**HM-Bohrstange E.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Spannhöhe $L_2$	9,6 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	13 mm
Mittenversatz $L_3$	7 mm
Gesamtlänge $L$	125 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
ISO-Code Halter	E10K SDQCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500