

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Spannhöhe $L_2$	18,9 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	25 mm
Mittenversatz $L_3$	12,5 mm
Plattengröße	11 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge $L$	250 mm
ISO-Code Halter	E20S SDQCR/L11
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500