

Garant
**HM-Bohrstange E.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 08/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260320 08/07
GTIN	4045197877734
Artikelklasse	21T

Beschreibung

Bohrstange HM 08/07 mm Schaft-Ø D_s: 8 mm
 ISO-Code Halter: E08K SDQCR/L07
 Einstellwinkel κ: 107,5 Grad
 passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..
 Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 12 mm
 Mittenversatz L₃: 7 mm

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	7,6 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	E08K SDQCR/L07
Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D _s	8 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	269413
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8