

Garant

**HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Spannhöhe L ₂	9,6 mm
ISO-Code Halter	E10K SDQCR/L07
Gesamtlänge L	125 mm
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500