

Garant**HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	8,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Spannhöhe L_2	11,6 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16 mm
ISO-Code Halter	E12M SDQCR/L07
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500