

**Garant**

**HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	20 mm
Mittenversatz $L_3$	10 mm
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	E16R SDQCR/L07
Gesamtlänge $L$	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Spannhöhe $L_2$	15,6 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500