

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L_2	9 mm
Gesamtlänge L	125 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	A10K SDQCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L_3	7 mm
Auskräglänge L_1	30 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500