

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Auskraglänge L ₁	36 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	A12L SDQCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	17 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500