

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	22 mm
Mittenversatz $L_3$	11 mm
Spannhöhe $L_2$	14 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Gesamtlänge $L$	180 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L07
Auskraglänge $L_1$	48 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500