

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mittenversatz L ₃	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	26 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Auskraglänge L ₁	60 mm
ISO-Code Halter	A20R SDQCR/L11
Plattengröße	11 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500