

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	17 mm
ISO-Code Halter	A25R SDQCR/L11
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Auskraglänge L_1	75 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32,5 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500