

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/11 mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 3
Auskräglänge L <sub>1</sub>	120 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	39 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
ISO-Code Halter	A40T SDQCR/L11
Unterlegplattenschraube	269013 2
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500