

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Auskraglänge L <sub>1</sub>	36 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	9 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A12L SDQCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	17 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500