

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L07
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	22 mm
Mittenversatz $L_3$	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Spannhöhe $L_2$	14 mm
Auskraglänge $L_1$	48 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500