



## Spannkraftmessdose für Dreibackenfutter, Messbereich: 0-10kN



### Bestelldaten

Bestellnummer	479115 0-10
GTIN	2050001056504
Artikelklasse	47F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hydraulischer Kraftaufnehmer mit direkt angebautem Manometer, zur statischen und quasistatischen Kraftmessung.

Gehäuse und Kolben in Edelstahl, Druckmessgerät aus Pressmessing mit Schleppzeiger. Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Sprühwasser (IP43).

#### Vorteil:

Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird eine Dichtheitsgarantie von 5 Jahren gewährt.

#### Verwendung:

Im Werkzeugmaschinenbau.

Besonders geeignet für **Einsatz in Dreibackenfuttern**.

#### Lieferumfang:

Inklusive Anzeigeeinheit, Kalibrierprotokoll und Transportkoffer.

### Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 10 kN
Skalenteilungswert	0,2 kN

Höhe Kraftaufnehmer	40 mm
Ø Kraftaufnehmer	70 mm
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Fehlergrenze	±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Produktart	Kraftmessdose