

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	60 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A20R SDQCR/L11
Mittenversatz L ₃	13 mm
Gesamtlänge L	200 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Spannhöhe L ₂	18 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	26 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500