

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Mittenversatz $L_3$	17 mm
Auskraglänge $L_1$	75 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A25R SDQCR/L11
Spannhöhe $L_2$	24 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32,5 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500