

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/11 mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	22 mm
Unterlegplatte	269005 3
Spannhöhe L_2	31 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplattenschraube	269013 2
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	44 mm
ISO-Code Halter	A32S SDQCR/L11
Auskraglänge L_1	96 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 3	269005 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500