

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A40T SDQCR/L11
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Mittenversatz L_3	27 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	49 mm
Unterlegplatte	269005 3
Auskraglänge L_1	120 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Spannhöhe L_2	39 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Unterlegplattenschraube	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	11 mm
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500