

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SDXCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Einstellwinkel κ	93 Grad
Kopflänge L_1	25 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
ISO-Code Halter	A12L SDXCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L_3	9 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	17 mm
Nutztiefe T	4,3 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500