

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. SDXCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Gesamtlänge L	180 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDXCR/L07
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Nutztiefe T	4,3 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500