

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SDXCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A20R SDXCR/L11
Kopflänge L_1	40 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Nutztiefe T	10 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500