

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDXCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A25R SDXCR/L11
Spannhöhe L ₂	23 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Mittenversatz L ₃	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	31,5 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L ₁	50 mm
Nutztiefe T	10 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500