

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. SDXCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz $L_3$	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A16Q SDXCR/L07
Kopflänge $L_1$	33 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	21 mm
Spannhöhe $L_2$	15 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Nutztiefe T	4,3 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500