

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDXCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mittenversatz L_3	13 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
ISO-Code Halter	A20R SDXCR/L11
Gesamtlänge L	200 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Nutztiefe T	10 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500