

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDXCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Gesamtlänge L	200 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	31,5 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Kopflänge L_1	50 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
ISO-Code Halter	A25R SDXCR/L11
Nutztiefe T	10 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500