

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	16,5 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Gesamtlänge L	180 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	21 mm
Spannhöhe L ₂	15,5 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A16Q SVUBR/L11
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500