

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Einstellwinkel κ	93 Grad
Kopflänge L_1	20,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	200 mm
ISO-Code Halter	A20R SVUBR/L11
Mittenversatz L_3	13 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Plattengröße	11 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500