

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Spannhöhe L ₂	31 mm
ISO-Code Halter	A32S SVUBR/L16
Kopflänge L ₁	33,5 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Mittenversatz L ₃	22 mm
Unterlegplatte	269005 8
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
Unterlegplattenschraube	269013 2
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500