

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	49 mm
Spannhöhe L_2	39 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Kopflänge L_1	40 mm
Unterlegplattenschraube	269013 2
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
ISO-Code Halter	A40T SVUBR/L16
Mittenversatz L_3	27 mm
Unterlegplatte	269005 8
Gesamtlänge L	300 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500