

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVUBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Spannhöhe L ₂	15,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	21 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L ₁	16,5 mm
ISO-Code Halter	A16Q SVUBR/L11
Mittenversatz L ₃	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500