

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVUBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-
Ø / Plattengröße: 20/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L_3	13 mm
Kopflänge L_1	20,5 mm
Plattengröße	11 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
ISO-Code Halter	A20R SVUBR/L11
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500