

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVUBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261133 25/16
GTIN	4045197878083
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	93 Grad
ISO-Code Halter	A25R SVUBR/L16
Spannhöhe L_2	24 mm
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L	200 mm
Kopflänge L_1	25,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	32 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500