

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVUBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	40 mm
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Unterlegplatte	269005 8
ISO-Code Halter	A32S SVUBR/L16
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Plattengröße	16 mm
Unterlegplattenschraube	269013 2
Gesamtlänge $L$	250 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Kopflänge $L_1$	33,5 mm
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500