

Garant
Klemmdrehhalter SSBCR 75°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Unterlegplatte	269005 12
Funktionsbreite L ₄	13 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Kopflänge L ₁	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
ISO-Code Halter	SSBCR/L 1616H09
Plattengröße	9 mm
Schaftgröße	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 12	269005 12
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500