

**Garant****Klemmdrehhalter SSBCR 75°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260704 20/12
GTIN	4045197878120
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	125 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Plattengröße	12 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Unterlegplatte	269005 9
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	17 mm
ISO-Code Halter	SSBCR/L 2020K12
Schaftgröße	20 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 9	269005 9
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500