

Garant
Klemmdrehhalter SSBCL 75°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Gesamtlänge L	100 mm
ISO-Code Halter	SSBCR/L 1616H09
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	269005 12
Funktionsbreite L ₄	13 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Kopflänge L ₁	20 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 12	269005 12
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500