

Garant

Klemmdrehhalter SSBCL 75°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Plattengröße	12 mm
Unterlegplatte	269005 9
Schaftgröße	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
ISO-Code Halter	SSBCR/L 2525M12
Funktionsbreite L ₄	22 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Unterlegplatte Typ 9	269005 9
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500