

Garant
**Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 08/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260300 08/07
GTIN	4045197878229
Artikelklasse	21T

Beschreibung

Klemmdrehhalter 08/07 mm ISO-Code Halter: SDNCN 0808D07
 passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..
 Funktionsbreite L₄ neutrale Halter: 4 mm
 Auskraglänge L₁ neutrale Halter: 7,5 mm
 Gesamtlänge L neutrale Halter: 60 mm
 Wendeplattenschrauben-Set: 269028 22

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	7,5 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	4 mm
Plattengröße	7 mm
Schaftgröße	8 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	60 mm
ISO-Code Halter	SDNCN 0808D07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Serie	QuickTurn
Einsatzart	neutral

Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	62,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	269440
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15