Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC..., neutral, Schaft- / Plattengröße: 10/07mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC 0702
Plattengröße	7 mm
Auskraglänge L₁ neutrale Halter	9,5 mm
Schaftgröße	10 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	70 mm
ISO-Code Halter	SDNCN 1010E07
Funktionsbreite L₄ neutrale Halter	5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	62,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN⋅m	