

**Garant**

**Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 10/07mm**



**Bestelldaten**

Bestellnummer	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Auskräglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	9,5 mm
Schaftgröße	10 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	70 mm
ISO-Code Halter	SDNCN 1010E07
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	62,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500