

Garant**Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260300 12/07 |
| GTIN | 4045197878243 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--|-------------------|
| Ausraglänge L ₁ neutrale Halter | 11 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 |
| ISO-Code Halter | SDNCN 1212F07 |
| Plattengröße | 7 mm |
| Schaftgröße | 12 mm |
| Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter | 6 mm |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. |
| Gesamtlänge L neutrale Halter | 80 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Einsatzart | neutral |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 62,5 Grad |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500