

**Garant****Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 16/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
Unterlegplatte	269005 3
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Gesamtlänge L neutrale Halter	100 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	8 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Auskräglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schaftgröße	16 mm
ISO-Code Halter	SDNCN 1616H11
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	62,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500