

Garant**Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Unterlegplatte	269005 3
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Plattengröße	11 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	10 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Auskräglänge L ₁ neutrale Halter	20 mm
ISO-Code Halter	SDNCN 2020K11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Schaftgröße	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	62,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500