

Garant**Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SDNCN 2525M11
Unterlegplatte	269005 3
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	12,5 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Plattengröße	11 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	62,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500