



Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, rechts, Typ: SET06



Bestelldaten

Bestellnummer	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Lieferumfang:

In Kunststoff-Box.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	S0608H SCLCR06
ISO-Code Halter	S1216M SCLCR06
ISO-Code Halter	S1012K SCLCR06
ISO-Code Halter	S0810J SCLCR06
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L ₁	22 mm
Kopflänge L ₁	27 mm

Kopflänge L ₁	33 mm
Kopflänge L ₁	42 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	16 mm
Mittenversatz L ₃	4 mm
Mittenversatz L ₃	6 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Halsbreite L ₄	10 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500