



Hochvorschubfräser MFH micro mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 12/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	8 mm
Gesamtlänge L _{ges}	80 mm
Schaft-Ø D _s h6	12 mm
Ramplinglänge L für α _{max}	7,1 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	20 mm
Ramplingwinkel α _{max}	1,61 Grad
Schneiden-Ø D _c	12 mm
passende Wendeschneidplatte	LPGT 0102..
Wendeplattenschraube	229722 (6IP; 0,6Nm)
Auskraglänge L ₁	20 mm
Innenkühlung	ja
Anzahl Schneiden Z	3
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,5 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	22 mm
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser